

**Garant****Głowice skrawające GARANT Master Mute, lewe, System / wielkość płyty: DM/10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264839 DM/10
GTIN	4067263708032
Klasa artykułu	29D

**Opis****Wykonanie:**

Do płytek do toczenia gwintów rozm. 22.

**Pasuje do:**

Korpusy wytaczaków nr 264930, 264934 i 264938.

**wskazówka:**

Możliwe połączenie wszystkich głowic skrawających z wszystkimi uchwytami wytaczaków w ramach tego samego systemu (GL, QC, DM).

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO: SIL

pasująca wymienna płytka skrawająca: 22

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 47 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 25,7 mm

długość całkowita L: 30 mm

**Opis techniczny**

śruba mocująca płytki obracane	269028 51
Przesunięcie osi $L_3$	25,7 mm
długość całkowita L	30 mm
System	DM
Miejsce połączenia / podziału	40 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	22

Seria	Master Mute
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$ .	47 mm
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO	SIL
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające