



## Frezy 90° MEC17, chwyt Weldon, Ø D / liczba ostrzy Z: 25/2 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	227505 25/2
GTIN	4960664406647
Klasa artykułu	250

### Opis

#### Wykonanie:

Długie krawędzie skrawające pozwalają na stosowanie szczególnie dużych głębokości skrawania. Mała liczba ostrzy.

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: Ramping

Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe

Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne

chłodzenie wewnętrzne: tak

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p\text{maks.}}$ : 15,7 mm

Długość wysięgu  $L_1$ : 36 mm

długość całkowita  $L_{\text{ges}}$ : 92 mm

Ø chwytu  $D_s$  h6: 25 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca: BDMT 170408

śruba mocująca płytki obracane: 229709 (T15; 3,5 Nm)

### Opis techniczny

Ø chwytu $D_s$ h6	25 mm
długość całkowita $L_{\text{ges}}$	92 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	BDMT 170408
Ø ostrzy $D_c$	25 mm
śruba mocująca płytki obracane	229709 (T15; 3,5 Nm)
Długość wysięgu $L_1$	36 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$	15,7 mm
Liczba ostrzy Z	2
Seria	Głowice jeżowe
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
chłodzenie wewnętrzne	tak

---

## Akcesoria

Śruby mocujące	229709
----------------	--------