


Softcut® HSI z dużą podziałką, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 100/8 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	214906 100/8
GTIN	4045197674494
Klasa artykułu	210

Opis
Wykonanie:

Korpus z odpornej na ścieranie, ulepszonej cieplnie stali, z powłoką chroniącą przed korozją. Przy zastosowaniu podanego momentu obrotowego dokręcania osiąga się precyzyjne osadzenie płytki skrawającej. Duża i mała podziałka zębów umożliwiają indywidualną strategię frezowania.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do obrabiarek o małej mocy i obróbki na większych głębokościach w trudno dostępnych miejscach.

wskazówka:

Dla uzyskania dokładnych podcięć 90° należy wybrać $a_p = 6$ mm.

Uniwersalne zastosowanie **do prawych i lewych gwintów zewnętrznych i wewnętrznych. Do obróbki otworów przelotowych i nieprzelotowych.**

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 2,2** z grotem nr **674252, wielk. 8IP.**

Kąt ustawienia κ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: frezowanie odsadzeń

Podział ostrzy frezu: nierówne

chłodzenie wewnętrzne: tak

Wymiana narzędzi: PowerCard

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$: 6 mm

długość całkowita L_{ges} : 50 mm

Ø otworu uchwyty: 32 mm
 pasująca wymienna płytko skrawająca: SO.. 0836..
 śruby mocujące: 219863 (8IP; 2,2 Nm)

Opis techniczny

Ø ostrzy D_c	100 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	6 mm
Ø otworu uchwyty	32 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	SO.. 0836..
długość całkowita L_{ges}	50 mm
śruby mocujące	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Liczba ostrzy Z	8
Seria	Softcut®
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie odsadzeń
Podział ostrzy frezu	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219863
Grot dla wkrętów Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 N·m	211750 2,2