

metabo**Wiertarka, Typ: BEV1300-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	075070 BEV1300-2
GTIN	4007430314352
Klasa artykułu	03D

Opis

Wykonanie:

Odpowiednia wiertarka do każdej średnicy wiercenia.

Każda wiertarka ma optymalny zakres prędkości dla określonej średnicy wiercenia, a także posiada wrzeciono z gniazdem sześciokątnym do bitów wkrętarskich, których można używać nawet bez uchwytu wiertarskiego.

- **Wytrzymała obudowa przekładni z odlewanego aluminium zapewnia optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość.**
- **Obrotowy mostek szczotki węglowej zapewniający maksymalną wydajność nawet podczas obrotów w lewo, np. do odkręcania zabezpieczonych śrub.**
- **Złączki zabezpieczające Metabo S-automatic: mechaniczne odłączanie napędu przy blokowaniu wiertła dla bezpiecznej pracy.**
- **Możliwość wyboru impulsu do wykręcania zabezpieczonych śrub i nawiercania gładkich powierzchni.**
- **Pełnofalowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) do pracy z prędkością dostosowaną do materiału, która pozostaje stała pod obciążeniem.**
- **Pełnofalowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) do pracy z prędkością obrotową dostosowaną do materiału, która pozostaje stała pod obciążeniem.**
- **Pokrętło do nastawiania prędkości obrotowej.**
- **Przekładnia dwubiegowa.**
- **Silnik Metabo Marathon z opatentowaną ochroną przed kurzem zapewnia długą żywotność.**
- **Obroty prawe/lewe.**

- **Wrzeciono z gniazdem sześciokątnym do bitów do wkrętałów, których można używać nawet bez uchwytu wiertarskiego.**
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem.**
- **Blokada ponownego uruchomienia: zapobiega przypadkowemu uruchomieniu po przerwie w zasilaniu.**
- **Uchwyt z antypoślizgową powierzchnią z okładziną SoftGrip.**
- **Chroniąca przewody tuleja kulowa zapewnia optymalną swobodę ruchów podczas pracy.**
- **Wskaźnik zużycia szczotek węglowych.**

w dostawie::

Z uchwytem wiertarskim z wieńcem zębatym, kluczem do uchwytów wiertarskich i dodatkowym uchwytem.

Opis techniczny

maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w stali na 1. biegu	16 mm
pobór mocy	1300 W
zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	1,5 mm
długość przewodu	4 m
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	1100 min ⁻¹
obroty prawe/lewe	tak
maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w drewnie na 1. biegu	40 mm
maksymalny moment obrotowy	16 Nm
maksymalny moment obrotowy	44 Nm
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	3100 min ⁻¹
maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w drewnie na 2. biegu	25 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
oznaczenie producenta	BEV 1300-2
maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w stali na 2. biegu	10 mm
masa	2,7 kg
\varnothing szyjki mocującej	43 mm
Rodzaj produktu	Wiertarka

