

**TNMG 160404, Gatunek: CCX****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 251472 CCX |
| GTIN | 4960664900398 |
| Klasa artykułu | 25E |

Opis techniczny

| | |
|---|----------------------|
| głębokość skrawania a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| powłoka | powlekane |
| Gatunek | CCX |
| Łamacz wiórów | PP |
| Zastosowanie główne | P |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca |
| promień naroża | 0,4 mm |
| Warunki skrawania | ciągły |
| posuw f | 0,05 - 0,35 mm/obr, |
| Materiał ostrza | Cermet |
| liczba wymian/ostrzy | 6 |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 210 - 450 m/min |

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej

TNMG 160404

Rodzaj produktu

Wymienna płytka
skrawająca do toczenia