

**TNMG 160408, Gatunek: CCX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251474 CCX
GTIN	4960664900404
Klasa artykułu	25E

Opis**Opis techniczny**

Gatunek	CCX
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	PP
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	210 - 450 m/min
liczba wymian/ostrzy	6
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,05 - 0,35 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia