

**DC.T 070204, Gatunek: CCX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260382 CCX
GTIN	4960664911561
Klasa artykułu	25E

**Opis****Opis techniczny**

tolerancja	M
liczba wymian/ostrzy	2
głębokość skrawania $a_p$	0,1 - 1 mm
Łamacz wiórów	PP
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągły
posuw f	0,05 - 3 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204
Gatunek	CCX

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 370 m/min
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia