

**CCMT 09T308, Gatunek: CCX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260098 CCX
GTIN	4960664911233
Klasa artykułu	25E

Opis**Opis techniczny**

liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
posuw f	0,05 - 0,3 mm/obr,
Gatunek	CCX
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T308
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Łamacz wiórów	PP
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,1 - 0,8 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne

120 - 310 m/min

Rodzaj produktu

Wymienna płytka
skrawająca do toczenia