

**DC.T 070202, Gatunek: CCX**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260381 CCX
GTIN	4960664911554
Klasa artykułu	25E

Opis

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT070202
posuw f	0,05 - 3 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	PP
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 370 m/min
promień naroża	0,2 mm
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
tolerancja	M
Gatunek	CCX

liczba wymian/ostrzy	2
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia