

**VBMT 160408, Gatunek: CCX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261184 CCX
GTIN	4960664912155
Klasa artykułu	25E

Opis**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	CCX
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT160408
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 300 m/min
liczba wymian/ostrzy	2
Łamacz wiórów	PP
promień naroża	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1 mm

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia