

**CNMG 120404, Gatunek: CA315****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250210 CA315
GTIN	4960664798469
Klasa artykułu	25E

Opis**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	CA315
Zastosowanie główne	K
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Łamacz wiórów	KG
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 350 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
liczba wymian/ostrzy	4
posuw f	0,15 - 0,5 mm/obr,

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia