

**VNMG 160408, Gatunek: CA315****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251824 CA315
GTIN	4960664799961
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

powłoka	powlekane
promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	KG
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160408
posuw f	0,15 - 0,45 mm/obr,
Gatunek	CA315
liczba wymian/ostrzy	4
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	K
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3,6 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne

150 - 350 m/min

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia