

**CCMT 120408, Gatunek: CA315****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260204 CA315
GTIN	4960664798216
Klasa artykułu	25E

Opis**Opis techniczny**

liczba wymian/ostrzy	2
Zastosowanie główne	K
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120408
Gatunek	CA315
tolerancja	M
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,

Łamacz wiórów	GK
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia