

**DCMT 070204, Gatunek: CA315****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260483 CA315
GTIN	4960664798643
Klasa artykułu	25E

Opis**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	GK
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Zastosowanie główne	K
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT070204
tolerancja	M
Gatunek	CA315
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	0,4 mm

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia