

**CC.T 060202, Gatunek: CA315**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260192 CA315
GTIN	4960664798179
Klasa artykułu	25E

Opis

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	2
Łamacz wiórów	GK
Zastosowanie główne	K
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
tolerancja	M
Gatunek	CA315
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej

CC.T 060202

Rodzaj produktu

Wymienna płytka
skrawająca do toczenia