

**DCMT 070208, Gatunek: CA315****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260486 CA315
GTIN	4960664798650
Klasa artykułu	25E

Opis**Opis techniczny**

liczba wymian/ostrzy	2
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
Gatunek	CA315
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Zastosowanie główne	K
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
tolerancja	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT070208
Łamacz wiórów	GK
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

promień naroża	0,8 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia