

**CCMT 060202 Wiper, Gatunek: PR1725****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260093 PR1725
GTIN	4960664890590
Klasa artykułu	25E

Opis**Opis techniczny**

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060202
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,2 mm
Łamacz wiórów	WP
tolerancja	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	50 - 150 m/min
Gatunek	PR1725
posuw f	0,03 - 0,2 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min

liczba wymian/ostrzy	2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie dodatkowe	P
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia