

**DCMX 070204 Wiper, Gatunki: PR1725****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260383 PR1725
GTIN	4960664892044
Klasa artykułu	25E

**Opis****Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie dodatkowe	50 - 150 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
posuw $f$	0,03 - 0,2 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 200 m/min
tolerancja	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
liczba wymian/ostrzy	2
Łamacz wiórów	WP
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Zastosowanie główne	M
Zastosowanie dodatkowe	P

promień naroża	0,4 mm
Gatunek	PR1725
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia