

**DC.T 070202, Gatunek: PR1725**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260381 PR1725
GTIN	4960664923410
Klasa artykułu	25E

Opis

Opis techniczny

promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie dodatkowe	P
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204
liczba wymian/ostrzy	2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
tolerancja	G
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	50 - 150 m/min
Łamacz wiórów	MFP-SKS
Gatunek	PR1725

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,03 - 0,2 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia