

**CCMT 09T302, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260194 CA025P
GTIN	4960664878123
Klasa artykułu	25E

Opis**Opis techniczny**

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
tolerancja	M
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Łamacz wiórów	GK
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T302
Gatunek	CA025P

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne

80 - 330 m/min

Rodzaj produktu

Wymienna płytka
skrawająca do toczenia