

**DCMX 070204 Wiper, Gatunki: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260383 CA025P
GTIN	4960664878451
Klasa artykułu	25E

**Opis**

DCMX 070204 Wiper CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: WP

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

posuw  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 80 - 330 m/min

**Opis techniczny**

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 330 m/min
liczba wymian/ostrzy	2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Łamacz wiórów	WP
Gatunek	CA025P
powłoka	powlekane
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 1,5 mm
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia