

**DCMT 11T308, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260387 CA025P
GTIN	4960664878703
Klasa artykułu	25E

Opis

DCMT 11T308 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: HQ

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 330 m/min

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	CA025P
tolerancja	M
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 330 m/min

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
liczba wymian/ostrzy	2
powłoka	powlekane
Łamacz wiórów	HQ
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204
Zastosowanie główne	P
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia