

**DCMT 070208, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260486 CA025P
GTIN	4960664878611
Klasa artykułu	25E

Opis**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
tolerancja	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 330 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT070208
Gatunek	CA025P
promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	GK
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

liczba wymian/ostrzy	2
Zastosowanie główne	P
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia