

**DC.T 11T308, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260492 CA025P
GTIN	4960664878642
Klasa artykułu	25E

Opis**Opis techniczny**

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	GK
tolerancja	M
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	CA025P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT11T308
promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	P
liczba wymian/ostrzy	2

głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 330 m/min
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia