


**DC.T 070202, Gatunek: PDL010**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260381 PDL010
GTIN	4960664882496
Klasa artykułu	25E

Opis

Opis techniczny

promień naroża	0,2 mm
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCGT070202
Łamacz wiórów	AP
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
tolerancja	G
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 400 m/min
Zastosowanie główne	N

Gatunek	PDL010
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia