


**CC.T 060204, Gatunek: PDL010**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260092 PDL010
GTIN	4960664882458
Klasa artykułu	25E

Opis

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 400 m/min
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1 mm
Zastosowanie główne	N
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CC.T 060202
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Gatunek	PDL010
tolerancja	G
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Łamacz wiórów	AP
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia