

**DC.T 070204, Gatunek: PDL010**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260382 PDL010
GTIN	4960664882502
Klasa artykułu	25E

## Opis

DC.T 070204 PDL010 Gatunek: PDL010

Łamacz wiórów: AP

tolerancja: G

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,1 - 1 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 400 m/min

## Opis techniczny

Zastosowanie główne	N
powłoka	powlekane
Łamacz wiórów	AP
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,1 - 1 mm
posuw $f$	0,05 - 0,25 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca

tolerancja	G
Gatunek	PDL010
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCGT070204
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 400 m/min
liczba wymian/ostrzy	2
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia