


**CNMG 120404, Gatunek: PDL010****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250210 PDL010
GTIN	4960664848591
Klasa artykułu	25E

Opis**Opis techniczny**

liczba wymian/ostrzy	4
Gatunek	PDL010
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	200 - 600 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Łamacz wiórów	AH
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a_p	1 - 3,5 mm
Zastosowanie główne	N

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia