

**Garant****GARANT Softcut® HSI z małą podziałką, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z:  
125/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214857 125/12
GTIN	4045197553492
Klasa artykułu	210

**Opis****Wykonanie:**

Spokojna praca dzięki indywidualnej geometrii narzędzia. Szczególnie stabilna konstrukcja płytek, zapewniająca optymalne posuwy. Mocowanie płytek skrawających za pomocą specjalnej śruby o dużej wytrzymałości na ścinanie.

**Zastosowanie:**

Dla wysokiej jakości powierzchni. Frezowanie bez zadziorów.

**wskazówka:**

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 3,0** z grotem nr **674252, wielk. 15IP**.

przy  $a_e > 0,5 \times D$   $a_p$  zredukować do maks. 6 mm.

**Dla uzyskania dokładnych podcięć 90° należy wybrać  $a_p = 8$  mm.**

Uniwersalne zastosowanie **do prawych i lewych gwintów zewnętrznych i wewnętrznych**. Do **obróbki otworów przelotowych i nieprzelotowych**.

**Opis techniczny**

Ø otworu uchwyty	40 mm
------------------	-------

długość całkowita $L_{ges}$	63 mm
śruby mocujące	219833 (15IP; 3,0 Nm)
$\varnothing$ ostrzy $D_c$	125 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	SO.. 1205..
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	10 mm
Liczba ostrzy Z	12
Seria	Softcut®
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie odsadzeń
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

## Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 3,0 Nm	211750 3,0
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 5IP	674252 5IP
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219833