

RIHETEC

Dysza chłodziwa SmartKD ze złączem kulowym, Typ x długość rury: 15X70**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|--------------|
| Numer katalogowy | 319478 15X70 |
| GTIN | |
| Klasa artykułu | 33C |

Opis**Wykonanie:**

Do specjalnego chłodzenia i smarowania lub odprowadzania wiórów.

Kulka ze stali nierdzewnej w połączeniu z elastyczną rurą kompozytową. Mocowanie przewodu za pomocą nakrętki złączkowej.

Dysza chłodziwa CNC z rurką – SmartKD przyspiesza przezbrajanie i zapewnia optymalne chłodzenie krawędzi skrawającej narzędzia. SmartKD pasuje do wielu uchwytów VDI i BMT różnych niemieckich i zagranicznych producentów. Nadaje się do ciśnień od 6 do 10 bar.

Zalety:

- **Szybki i łatwy montaż.**
- **Kulka ze stali nierdzewnej.**
- **Elastyczna rurka wymienna.**
- **Dokładny i mocny strumień chłodziwa.**

Zastosowanie:

Włożyć dyszę płynu chłodzącego w otwór doprowadzający chłodziwo, a następnie wyrównać rurę do krawędzi ostrza.

wskazówka:

Odpowiednie adaptery gwintowane i przedłużki można znaleźć pod numerem 319476 lub 319477.

Opis techniczny

| | |
|---------------|----------------------|
| Ø kulki | 15 mm |
| długość dyszy | 70 mm |
| wersja | z końcówką sferyczną |
| typ | SmartKD |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Ø prześwitu rury | 4 mm |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Rodzaj produktu | Dysza chłodziwa |