

metabo**Szlifierki kątowe stal, typ: WEV17-125****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077133 WEV17-125
GTIN	4061792176225
Klasa artykułu	03D

Opis**Wykonanie:****To Ty definiujesz granice, a nie Twoje urządzenie.**

Dzięki urządzeniom o mocy od 850 do 1900 W znajdziesz odpowiednią szlifierkę kątową do wszelkich wymagań i zastosowań. Niezwykle wytrzymała szlifierka kąтова z wysoką redukcją przekładni i **bardzo zmniejszoną**, regulowaną **liczbą obrotów** zapewnia chłodny szlif. Idealne do obróbki stali stopowej.

- **Mechaniczna złączka zabezpieczająca Metabo S-automatic: minimalizuje odrzut przy blokowaniu krążka.**
- **Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, łagodny rozruch, blokada ponownego rozruchu.**
- **Obudowa przekładni może być obracana skokowo o 90° dla osób leworęcznych lub do przecinania.**
- **Stała prędkość obrotowa pod obciążeniem.**
- **Dłuższa żywotność, więcej przejść: silnik Metabo Marathon z opatentowaną ochroną przeciwpylową, o 20% większą odpornością na przeciążenia i momencie obrotowym większym o 50%.**
- **Beznarzędziowa, szybka wymiana krążków za naciśnięciem przycisku dzięki systemowi Metabo M-Quick.**
- **Pokrywa ochronna regulowana bez użycia narzędzi; mocowana w sposób zabezpieczony przed obróceniem.**
- **Uchwyt dodatkowy o niskim poziomie wibracji Metabo VibraTech (MVT).**
- **Wyłączane szczotki węglowe do ochrony silnika.**

w dostawie::

W komplecie osłona zabezpieczona przed obroceniem, zestaw mocujący, dodatkowy uchwyt i klucz dwutrzpieniowy.

Opis techniczny

układ czuwakowy	tak
masa	2,5 kg
Układ łagodnego rozruchu	tak
pobór mocy	1700 W
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
gwint przyłączeniowy	M14
oznaczenie producenta	WEV 17-125 Quick Inox
maks. Ø tarczy	125 mm
typ kabla	4
cechy szczególne	System szybkowymienny
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2000 - 7600 min ⁻¹
moment obrotowy	5 Nm
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe