

metabo**Szlifierki kątowe, typ: WEA19-1800****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077148 WEA19-1800
GTIN	4007430314307
Klasa artykułu	03D

Opis**Wykonanie:**

Mocna szlifierka kąтова 180 mm o głębokości cięcia szlifierki kątovej 230 mm.

- **Mniejsze wibracje dla niemęczącej pracy dzięki dodatkowemu uchwytowi Metabo VibraTech (MVZ) i zintegrowanemu autobalanserowi.**
- **Elektroniczny system łagodnego rozruchu i blokada ponownego rozruchu.**
- **Obudowa przekładni obracana w krokach co 90°.**
- **Doskonała ergonomia dzięki wąskiej strefie chwytu zapewnia maksymalną kontrolę i łatwą pracę nad głową.**
- **Silnik Metabo Marathon z nowym systemem chłodzenia i szczotkami węglowymi podwaja żywotność urządzenia.**
- **Pełnofalowa elektronika Tacho-Constamatic (TC): wysoki postęp prac dzięki stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem.**
- **System M-Quick do wymiany tarcz bez użycia narzędzi, jednym naciśnięciem przycisku.**
- **Pokrywa ochronna regulowana bez użycia narzędzi; mocowana w sposób zabezpieczony przed obróceniem.**
- **Mechaniczna złączka zabezpieczająca Metabo S-automatic: minimalizuje odrzut przy blokowaniu krążka do najniższego poziomu na rynku – dla maksymalnej ochrony użytkownika i szybkiej kontynuacji pracy.**
- **Elektroniczny system łagodnego rozruchu i blokada ponownego rozruchu.**
- **Wyłączane szczotki węglowe do ochrony silnika.**

w dostawie::

W komplecie osłona zabezpieczająca, uchwyt dodatkowy, nakrętka mocująca M-Quick.

Opis techniczny

cechy szczególne	Duża głębokość cięcia
cechy szczególne	System M-Quick
pobór mocy	1900 W
maks. wibracje wg EN	4,9 m/s ²
maksymalna prędkość obrotowa	8200 min ⁻¹
oznaczenie producenta	WEA 19-180 Quick RT
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
długość przewodu	4 m
maks. głębokość cięcia	60 mm
masa	2,7 kg
maks. Ø tarczy	180 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
moment obrotowy	5 Nm