



## Frezy 90° MEC17, chwyt Weldon, Ø D / liczba ostrzy Z: 32/3 mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 227505 32/3   |
| GTIN             | 4960664406661 |
| Klasa artykułu   | 250           |

### Opis

#### Wykonanie:

Długie krawędzie skrawające pozwalają na stosowanie szczególnie dużych głębokości skrawania. Mała liczba ostrzy.

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: Ramping

Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe

Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne

chłodzenie wewnętrzne: tak

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p\text{maks.}}$ : 15,7 mm

Długość wysięgu  $L_1$ : 40 mm

długość całkowita  $L_{\text{ges}}$ : 100 mm

Ø chwytu  $D_s$  h6: 32 mm

pasująca wymienna płytko skrawająca: BDMT 170408

śruba mocująca płytki obracane: 229709 (T15; 3,5 Nm)

### Opis techniczny

|  |                      |
|--|----------------------|
| pasująca wymienna płytko skrawająca                | BDMT 170408          |
| Ø chwytu $D_s$ h6                                  | 32 mm                |
| Długość wysięgu $L_1$                              | 40 mm                |
| śruba mocująca płytki obracane                     | 229709 (T15; 3,5 Nm) |
| długość całkowita $L_{\text{ges}}$                 | 100 mm               |
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ | 15,7 mm              |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Ø ostrzy D <sub>c</sub> | 32 mm                   |
| Liczba ostrzy Z         | 3                       |
| Seria                   | Głowice jeżowe          |
| wykonanie chwytu        | chwyt Weldon            |
| Kąt ustawienia κ        | 90 stopni               |
| Zastosowanie frezu      | Ramping                 |
| Zastosowanie frezu      | frezowanie kątowe       |
| Zastosowanie frezu      | Frezowanie cyrkulacyjne |
| chłodzenie wewnętrzne   | tak                     |

---

## Akcesoria

|                |        |
|----------------|--------|
| Śruby mocujące | 229709 |
|----------------|--------|