


Garant**SOMT 083604 PDER, HB7510, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214924 ST1400
GTIN	4045197674715
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Zwiększona grubość płytek umożliwia zastosowanie głębszych gniazd, zapewniających właściwy przebieg skrawania i minimalizujących podatność na złamanie.

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$.

promień naroża: 0,4 mm

posuw f_z na ząb: 0,17 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,17 mm
typ	ST1400
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT 083604 PDER
Gatunek	HB7510
Materiał ostrza	HM

liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		