

KERN**Wagi platformowe o wysokiej rozdzielczości, typ DS Wysoka rozdzielczość, maksymalny zakres ważenia: 100kg**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	479611 100
GTIN	4045761356979
Klasa artykułu	47D

Opis

Wykonanie:

- Solidna waga platformowa do ważenia paczek, do zastosowań przemysłowych i do zliczania.
- Moduł wskazujący o wysokości cyfr 21 mm, może być odłączony od platformy, montowany samodzielnie, połączony z wagą przewodem elastycznym.
- Wytrzymała obudowa metalowa z pokrowcem na wyświetlacz.
- Łatwa, intuicyjna obsługa menu dzięki trybowi dialogowemu (tak / nie) na wyświetlaczu.
- Zasilanie z sieci albo z akumulatora (akumulator dostępny na zapytanie).
- Możliwość dowolnego programowania jednostek ważenia (np. masy śruby).
- Automatyczna optymalizacja odniesienia umożliwia dokładne zliczanie.
- Program kalibracyjny CAL: do kalibracji dokładności (konieczny do tego obciążnik kalibracyjny dostępny na zamówienie).
- Zliczanie sztuk: możliwość wyboru referencyjnej liczby 1, 5, 10, 20 szt.
- Przełączanie wskazań ze sztuk na jednostki masy.
- Numeryczne odjęcie tary dla znanej masy pojemnika. Przydatne do kontroli poziomu napełnienia.
- Wskazywanie w procentach: wyświetlanie odchyłki od masy referencyjnej w % zamiast w gramach.
- KERN Universal Port (KUP): umożliwia podłączenie zewnętrznych kart złącza KUP (niewchodzących w zakres dostawy), jak na przykład RS-232, USB do wymiany danych i poleceń sterujących, bez nakładów na instalację.

w dostawie::

Zasilacz sieciowy 230 V / 50 Hz, pokrowiec ochronny.

Wyp. dodatkowe:

Wewnętrzne i zewnętrzne akumulatory, waga kontrolna, uchwyt ścienny, drukarka, statyw i adapter złącz takich jak RS-232, USB na życzenie.

Opis techniczny

odczyt	0,5 g
powtarzalność	0,5 g
wymiary szalki	500×400 mm
min. masa sztuki	5 g
czas narastania sygnału	3 s
masa netto	19 kg
Kalibracja	Cena na zapytanie ofertowe
oznaczenie producenta	DS
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
maks. zakres ważenia	0 - 100 kg
wysokość cyfr wyświetlacza	18 mm
Rodzaj produktu	Waga platformowa

Usługi

Kalibracja wagi maks. zakres ważenia 100 kg	027700 100
---	------------