

Garant
Frezy kuliste Diabolo VHM HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 4 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	207342 4
GTIN	4045197599773
Klasa artykułu	11X

Opis
Wykonanie:
GARANT Diabolo:

specjalna geometria, powłoka oraz węgliki spiekane dobrane do obróbki twardych materiałów.

Tolerancje: kontur promienia $\pm 0,005$ mm.

Liczba zębów Z: 2

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

Liczba zębów Z: 2

długość ostrzy L_c : 8 mm

długość całkowita L: 54 mm

Ø chwytu D_s : 4 mm

posuw f_z przy obcinaniu w stali < 65 HRC: 0,019 mm

posuw f_z przy frezowaniu kopiowym w stali < 65 HRC: 0,019 mm

Opis techniczny

posuw f_z przy obcinaniu w stali < 65 HRC	0,019 mm
Liczba zębów Z	2
posuw f_z przy frezowaniu kopiowym w stali < 65 HRC	0,019 mm
Ø ostrzy D_c	4 mm
Ø chwytu D_s	4 mm
długość całkowita L	54 mm
długość ostrzy L_c	8 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,25

Kąt linii śrubowej	30 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	8 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy kopiowaniu	0,2 mm
promień R	2 mm
Seria	Diabolo
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	H
Tolerancja \varnothing nominalnej	f8
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,2xD przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,05xD przy frezowaniu kopiowym
chwyt	DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	czerwone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

Usługi

Zmniejszenie średnicy szyjki Typ FRST	209900 FRST
---------------------------------------	-------------