

**Frezy torusowe z VHM HAIMER MILL, AlTiN, Ø f9 DC / R1: 8/1,0mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 220297 8/1,0 |
| GTIN | 2050002068445 |
| Klasa artykułu | 26X |

Opis**Wykonanie:**

Do **zastosowania uniwersalnego** w materiałach stalowych i stalach wysokostopowych, a w szczególności INOX. Z **cylindrycznym rdzeniem** dla optymalnej sztywności narzędzia podczas frezowania rowków. Gwarantowane bezpieczeństwo procesu podczas rampowania i frezowania obiegowego dzięki **specjalnej geometrii czołowej**.

wskazówka:

Kształt **HB** zamawia się, podając **nr 220297**.

Uchwyt narzędziowy z zabezpieczeniem przed wysunięciem SAFE-LOCK można znaleźć w kategorii Uchwyty i oprawki.

Opis techniczny

| | |
|---|----------|
| wysięg L_1 z szyjką | 26 mm |
| posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,044 mm |
| Ø szyjki D_1 | 7,6 mm |
| Ø chwytu D_s | 8 mm |
| długość ostrzy L_c | 19 mm |
| długość całkowita L | 64 mm |
| Liczba zębów Z | 4 |
| Promień ostrza R_1 | 1 mm |
| posuw f_z przy obcinaniu w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,052 mm |

| | |
|--|--|
| Ø ostrzy D_c | 8 mm |
| Kąt linii śrubowej | 32 stopni |
| chwyt | DIN 6535 HB h6 |
| powłoka | AlTiN |
| Materiał ostrza | VHM |
| norma | DIN 6527 |
| typ | N |
| Tolerancja Ø nominalnej | f9 |
| Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne |
| Podziałka ostrzy | nierówne |
| kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe |
| szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym $0,5 \times D$ |
| szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu | $0,5 \times D$ przy obcinaniu |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Strategia skrawania | HPC |
| Rodzaj produktu | Frez torusowy |

Dane użytkownika

| | przydatność | V_c | kod ISO |
|--------------------------------|----------------------|-------|---------|
| aluminium tworzywa sztuczne | nadaje się warunkowo | | |
| aluminium (dające krótki wiór) | nadaje się warunkowo | | |
| Al > 10% Si: | nadaje się warunkowo | | |
| Stal < 500 N/mm ² | nadaje się | | |
| Stal < 750 N/mm ² | nadaje się | | |
| Stal < 900 N/mm ² | nadaje się | | |
| Stal < 1100 N/mm ² | nadaje się | | |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Stal INOX < 900 N/mm ² | nadaje się |
| Stal INOX > 900 N/mm ² | nadaje się |
| Ti > 850 N/mm ² | nadaje się warunkowo |
| żeliwo szare (sferoidalne) | nadaje się warunkowo |
| uniw. | nadaje się |
| olej | nadaje się |
| maksymalnie na mokro | nadaje się |
| minimalnie na mokro | nadaje się |
| suchy | nadaje się |
| przyłącze | nadaje się |