



## Nożyce akumulatorowe do wycinania rowków/cięcia blachy, typ: 71300661



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	078103 71300661
GTIN	4014586898605
Klasa artykułu	03F

### Opis

#### Wykonanie:

**Akumulatorowe nożyce do cięcia blachy** do zastosowań mobilnych.

**Nożyce do cięcia blachy.**

- **Dobre prowadzenie po łuku przy niewielkim odkształceniu blachy.**
- **Wygodne i szybkie obcinanie i przycinanie.**
- **Do blach do 800 N/mm<sup>2</sup> i stali nierdzewnych.**
- **Poczwórny nóż obracany: czyste i pozbawione zadziorów cięcie przy niskich kosztach eksploatacji.**

#### w dostawie::

Włącznie z L-BOXX **bez** akumulatora i **bez** ładowarki.

#### wskazówka:

Odpowiednie akumulatory można znaleźć pod nr. 073851 – 073858 lub zestaw startowy pod nr. 073863 – 073867. Ładowarki pod numerem 073866.

### Opis techniczny

maksymalna grubość stali 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
masa	2 kg

min. promień łuku	15 mm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	0
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
maks. wibracje wg EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Napięcie akumulatorów	18 V
prędkość skrawania	5 - 8 m/min
liczba skoków	4000 min <sup>-1</sup>
oznaczenie producenta	ABLS 18 1.6 E AS
Szerokość cięcia	0 mm
maksymalna grubość stali 800 N/mm <sup>2</sup>	1 mm
Rodzaj produktu	Nożyce do cięcia blachy