

**BDMT 170408 ER-N3, PR1210, Typ: GG****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227680 GG
GTIN	4960664622627
Klasa artykułu	25A

Opis**wskazówka:**

Frezy są uzbrajane naprzemiennie w jednakową liczbę płytek skrawających typu N3 i N4. Prosimy zwracać uwagę na wskazówki dotyczące przyporządkowania, umieszczone na korpusie.

Zalecana wartość dla $a_e = 0,3 \times D$.

promień naroża: 0,8 mm

posuw f_z na ząb: 0,09 – 0,2 mm

Opis techniczny

typ	GG
posuw f_z na ząb	0,09 – 0,2 mm
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 170408 ER-N3
Gatunek	PR1210
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	180 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		