

**Garant**

**Oprawki smukłe Master Chuck, kształt ADB, BT 40 A = 90, Ø mocowania D1: 20mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303438 20
GTIN	4067263265290
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

- Smukła konstrukcja (kontur 4,5 °, identyczny z konturem kurczliwym wg DIN 69882-8).
- Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
- Osiowa regulacja długości, zakres regulacji 10 mm.
- Możliwość zastosowania tulei redukcyjnych.
- Odporność na temperaturę do 120°C przez 4 godziny.
- Możliwe do 10× więcej operacji mocowania w porównaniu ze standardowymi oprawkami hydraulicznymi.
- Bardzo niski moment dokręcania śruby mocującej – łatwa obsługa.
- Nowy, opatentowany system zaciskania hydraulicznego – niezawodny i trwały ruch obrotowy na poziomie premium.

**Zastosowanie:**

Zwłaszcza do obróbki narzędzi i form.

Tam, gdzie wymagany jest **zredukowany kontur kolidujący**.

Do wiercenia, rozwiercania i frezowania.

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

**w dostawie::**

Wraz z kluczem trzpieniowym 6-kątnym z uchwytem poprzecznym.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308802, klucze do sworzni dociągających AB nr 308820 – 308835, tulejki redukcyjne nr 302135 – 302187.

**Opis techniczny**

odcinek przesuwu V	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
wymiar A długości wysięgu	90 mm
Ø zewn. D	42 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	20 mm
adapter	BT 40 A = 90
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup> .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
z otworem na Balluffchip	tak
Rodzaj produktu	Oprawki hydrauliczne