

Garant GRIDLINE

**Stanowiska robocze eLevel, z ciemnoszarym blatem Eluplan, długość: 1000/2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	920012 1000/2
GTIN	4067263001355
Klasa artykułu	91P

**Opis****UWAGA: Możliwy wybór koloru****Wykonanie:**

**Stanowisko robocze eLevel** – płynna, elektryczna regulacja wysokości. Regulacja odbywa się za pomocą elektronicznego panelu obsługi. Panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci. W wyniku regulacji zostaje dostosowana **wysokość całego stanowiska pracy**.

**Powłoka lakiernicza:**

**Segment nóg** – antracyt RAL 7016, **bez możliwości zmiany koloru**.

**Kolumna podnośna** z eloksalowanego aluminium, **bez możliwości zmiany koloru**.

**Ściana boczna i tylna** szary jasny RAL 7035 **lakierowane proszkowo, z możliwością zmiany koloru**.

**wskazówka:**

Wielkości z .../2 są montowane z alternatywnym podnośnikiem. Dane techniczne są podobne do poprzednich podnośników, niewielkie różnice. Panel sterowania przy tych wielkościach wygląda inaczej, ale ma te same funkcjonalności. Przestrzegać maksymalnego udźwigu, w żadnym wypadku nie wolno go przekraczać! Szczególnie ważne w planowaniu elementów do budowy kolumn nośnych.

- **Przy zastosowaniu obudów przykręcanych pod blatem roboczym należy uwzględnić, że obudowa nie może przekroczyć maksymalnej wysokości 500 mm.**
- **Uwaga: w przypadku ustawiania szeregowego stosować osłony blaszane nr 920350 (niebezpieczeństwo zmiążdżenia).**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Zakres regulacji wysokości (górna krawędź blatu) od–do: 670 - 990 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 800 mm  
 długość blatu: 1000 mm  
 głębokość blatu: 800 mm  
 masa: 70 kg

## Opis techniczny

Seria	Workstation
szerokość	1000 mm
zasada regulacji wysokości	kompletna konstrukcja
Typ wtyczki wejściowej	F
długość blatu	1000 mm
panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci	tak
płynna regulacja wysokości	tak
Zakres regulacji wysokości (górną krawędź blatu) od–do	670 - 990 mm
Powierzchnia płyty roboczej	Okładzina antystatyczna, wysoka odporność na ścieranie, średnia twardość, brak odporności na światło
okładzina blatu	Eluplan (tworzywo sztuczne), (okładzina z linoleum)
napięcie znamionowe	250 V
model	eLevel
głębokość	800 mm
materiał blatu	Eluplan
głębokość blatu	800 mm
masa	70 kg
Kolor powierzchni płyty roboczej	ciemno szary
grubość okładziny	2 mm
Regulacja wysokości stanowiska pracy	670–990 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	250 kg
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	elektrycznie

grubość płyty	40 mm
kompensacja wysokości	25 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Stół roboczy