



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	077814 72296770
GTIN	4014586897813
Klasa artykułu	03F

## Opis

Wykonanie:

Dominujące na rynku narzędzia oscylacyjne otrzech różnych klasach wydajności (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) w nowej wersji zuchwytem narzędziowym Starlock (podwyższone przenoszenie mocy i aż do 35% szybszy postęp pracy). Prawie nieograniczone możliwości zastosowania (piłowanie, szlifowanie, skrobanie, cięcie, zdzieranie) dzięki ruchowi oscylacyjnemu (niewielkie pylenie). Płynna, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej zapewnia optymalną pracę. Najwyższa jakość i stabilność dzięki metalowej przekładni i konsekwentnemu stosowaniu łożysk kulkowych i igiełkowych. Optymalna obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji z miękkimi w dotyku wkładkami i niewielkiej masie. Wydajne narzędzie MultiTool umożliwiające szybszy postęp prac (podczas rozbudowy i remontów) dzięki ponad 30-el. akcesoriom do cięcia w drewnie i metalu, szlifowania, usuwania płytek itd.

w dostawie::

Zestaw akcesoriów 30-elem., przyssawka i L-BOXX. Zestaw akcesoriów 30-el., w skład którego wchodzi: 1× brzeszczot E-Cut Long-Life (10 mm), 2× brzeszczot E-Cut Long-Life (35 mm), 2× brzeszczot E-Cut Long-Life (65 mm), 1× brzeszczot E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× brzeszczot z węglików spiekanych (Ø 75), 1× tarcza z węglików spiekanych (trójkątny), 1× szpachla, 1× płyta ścierna z otworami, po 1× krążek ścierny z otworami (K60, K80, K120, K180).

## Opis techniczny

amplituda (ruch oscylacyjny)	2 × 1,7 stopni
liczba drgań	10000 - 19500 min <sup>-1</sup>

masa	1,4 kg
pobór mocy	350 W
uchwyty narzędziowe	Starlock, Starlock Plus
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
oznaczenie producenta	MM 500 PLUS TOP
długość przewodu	5 m
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
Rodzaj produktu	Szlifierki oscylacyjne