

Garant GRIDLINE

**Stanowiska robocze eLevel, z ciemnoszarym blatem Eluplan, długość: 1500/2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	920012 1500/2
GTIN	4067263001362
Klasa artykułu	91P

**Opis****UWAGA: Możliwy wybór koloru****Wykonanie:**

**Stanowisko robocze eLevel** – płynna, elektryczna regulacja wysokości. Regulacja odbywa się za pomocą elektronicznego panelu obsługi. Panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci. W wyniku regulacji zostaje dostosowana **wysokość całego stanowiska pracy**.

**Powłoka lakiernicza:**

**Segment nóg** – antracyt RAL 7016, **bez możliwości zmiany koloru**.

**Kolumna podnośna** z eloksalowanego aluminium, **bez możliwości zmiany koloru**.

**Ściana boczna i tylna** szary jasny RAL 7035 **lakierowane proszkowo, z możliwością zmiany koloru**.

**wskazówka:**

Wielkości z .../2 są montowane z alternatywnym podnośnikiem. Dane techniczne są podobne do poprzednich podnośników, niewielkie różnice. Panel sterowania przy tych wielkościach wygląda inaczej, ale ma te same funkcjonalności. Przestrzegać maksymalnego udźwigu, w żadnym wypadku nie wolno go przekraczać! Szczególnie ważne w planowaniu elementów do budowy kolumn nośnych.

- **Przy zastosowaniu obudów przykręcanych pod blatem roboczym należy uwzględnić, że obudowa nie może przekroczyć maksymalnej wysokości 500 mm.**
- **Uwaga: w przypadku ustawiania szeregowego stosować osłony blaszane nr 920350 (niebezpieczeństwo zmiążdżenia).**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Zakres regulacji wysokości (górna krawędź blatu) od–do: 670 - 990 mm

szerokość: 1500 mm

głębokość: 800 mm  
 długość blatu: 1500 mm  
 głębokość blatu: 800 mm  
 grubość blatu: 40 mm

## Opis techniczny

masa	80 kg
Typ wtyczki wejściowej	F
okładzina blatu	Eluplan (tworzywo sztuczne), (okładzina z linoleum)
Powierzchnia płyty roboczej	Okładzina antystatyczna, wysoka odporność na ścieranie, średnia twardość, brak odporności na światło
panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci	tak
model	eLevel
głębokość	800 mm
grubość okładziny	2 mm
płynna regulacja wysokości	tak
napięcie znamionowe	250 V
materiał blatu	Eluplan
zasada regulacji wysokości	kompletna konstrukcja
Seria	Workstation
głębokość blatu	800 mm
szerokość	1500 mm
Zakres regulacji wysokości (górna krawędź blatu) od–do	670 - 990 mm
długość blatu	1500 mm
Kolor powierzchni płyty roboczej	ciemno szary
grubość blatu	40 mm
Regulacja wysokości stanowiska pracy	670–990 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	250 kg

Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	elektrycznie
grubość płyty	40 mm
kompensacja wysokości	25 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Stół roboczy