



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077804 72296863
GTIN	4014586897868
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

Wiodące na rynku narzędzia oscylacyjne o trzech różnych klasach wydajności (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) w nowej wersji, z uchwytem narzędziowym Starlock (poprawione przenoszenie siły zapewnia wydajność wyższą o maks. 35%). Prawie nieograniczone możliwości zastosowania (piłowanie, szlifowanie, skrobanie, cięcie, zdzieranie) dzięki ruchowi oscylacyjnemu (niewielkie pylenie). Bezstopniowa, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej zapewnia optymalne dostosowanie do rodzaju pracy. Najwyższa jakość i stabilność dzięki metalowej przekładni oraz stosowanie łożysk kulkowych i igiełkowych. Optymalny komfort pracy dzięki ergonomicznej konstrukcji z wkładkami Softgrip oraz niewielkiej masie. Optymalne narzędzie wielofunkcyjne umożliwiające najszybszy postęp prac podczas rozbudowy i remontów z brzeszczotem bimetalowym do drewna, metalu i tworzyw sztucznych. Uchwyt narzędziowy StarlockMax zapewnia dostęp do ok. 180 akcesoriów FEIN o klasie wydajności Starlock, StarlockPlus i StarlockMax.

w dostawie::

1x uniwersalny brzeszczot E-Cut (44 mm), L-BOXX.

Opis techniczny

uchwyty narzędziowe	StarlockMax
pobór mocy	450 W
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe

oznaczenie producenta	MM 700 MAX
amplituda (ruch oscylacyjny)	2 × 2,0 stopni
masa	1,6 kg
liczba drgań	10000 - 19500 min ⁻¹
długość przewodu	5 m
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
Rodzaj produktu	Szlifierki oscylacyjne