

Garant

Frezy Diabolo wykonane całkowicie z węglików spiekanych HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 3 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	201639 3
GTIN	4045197596963
Klasa artykułu	11X

Opis

Wykonanie:

GARANT Diabolo:

specjalna geometria, powłoka oraz węgliki spiekane dobrane do obróbki twardych materiałów.

Nowa generacja frezów **do skrawania w obszarze HPC.**

Od rozm. 2 z odsadzonym chwytem (wymiary L_1 i $\varnothing D_1$).

Tolerancja \varnothing nominalnej: e8

Liczba zębów Z: 2

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

kierunek dosuwu: poziome, ukośne i pionowe

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Liczba zębów Z: 2

długość ostrzy L_c : 8 mm

wysięg L_1 z szyjką: 15 mm

\varnothing szyjki D_1 : 2,8 mm

długość całkowita L: 57 mm

\varnothing chwytu D_s : 6 mm

Opis techniczny

Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,04 mm
\varnothing ostrzy D_c	3 mm
posuw f_z przy obcinaniu w stali < 65 HRC	0,008 mm
\varnothing szyjki D_1	2,8 mm
Liczba zębów Z	2

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB

129100 HB