

Przyjezdne stoły podnośne, nośność: 800kg



Dane zamówienia

Numer katalogowy	919989 800
GTIN	4025092253475
Klasa artykułu	08Y

Opis

Wykonanie:

Przyjezdne stoły podnośne o solidnej konstrukcji, nożyce pojedyncze wykonane w całości z litej stali. Obrotowa platforma z blokadą mechaniczną zapewnia bezpieczną konserwację. Kompaktowe podwozie o małej wysokości, koła skrętne i stałe wykonane z poliamidu z bezobsługowymi łożyskami kulkowymi, hamulce postojowe kółek skrętnych. Ręczny układ hydrauliczny z pedałem. Wysokie bezpieczeństwo dzięki zaworowi przeciążeniowemu i zaworowi hamulca opuszczania. Ø kółek skrętnych 150 mm, Ø kółek nośnych 200 mm. Szerokość rolki 50 mm.

Norma:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Opis techniczny

masa	222 kg
szerokość	860 mm
materiał rolek	Poliamid
zakres podnoszenia	360 - 1050 mm
szerokość powierzchni ładunkowej	840 mm
długość powierzchni ładunkowej	1350 mm

nośność	800 kg
Wysokość C	360 mm
długość L	1650 mm
Wysokość H	690 mm
Rodzaj produktu	Dźwignik z płytą stołową