


Garant**RDMW 12T3 MOT, HB7605, Typ: HART****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212277 HART
GTIN	4067263499558
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania zarówno z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmaks.} = 4,0$ mm.

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RDMW 12T3 MOT
Materiał ostrza	HM
typ	HART
Gatunek	HB7605
posuw f_z na ząb	0,16 mm
liczba wymian/ostrzy	1
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 55 HRC	nadaje się	170 m/min	H
Stal < 60 HRC	nadaje się	160 m/min	H
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo	110 m/min	H
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		