

Garant**APMT 100320 TR, HB7635, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215928 INOX
GTIN	4045197303301
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Płytki o bardzo dodatniej geometrii i śrubowych krawędziach ostrzy.

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne obowiązują dla frezów nr 215800, 215803, 215850, 215853 i 215870.

Dla $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ maks.}} = 4,8$ mm.

Opis techniczny

typ	INOX
posuw f_z na ząb	0,12 mm
promień naroża	2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 100320 TR
Gatunek	HB7635
Materiał ostrza	HM

grubość płyty	3,5 mm
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo	700 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	600 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się warunkowo	180 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się warunkowo	160 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	150 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	130 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	110 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	50 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		