

Garant**Włókninowa tarcza kompaktowa, Ø 125 mm, porównanie ziarnistości: 180****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	567006 180
GTIN	4067263723721
Klasa artykułu	51M

Opis**Wykonanie:**

Sprasowana włóknina ze ścierniwem związanym żywicą umożliwia **obróbkę ubytkową i wykańczanie w jednej operacji. Uniwersalna tarcza** do łatwego usuwania zadziorów, obróbki wykańczającej drobnych rys, usuwania zabarwień.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni i krawędzi na szlifierkach kątowych (zalecana liczba obrotów 6000 obr./min).

Opis techniczny

wersja	3 S fine
Ø otworu	22,23 mm
oznaczenie ziarnistości	SiC
Materiały ściernie	Karborund (SiC)
stopień twardości	miękkie
porównanie ziarnistości	180
ziarnistość	drobne
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
opis kształtu	płaskie
Atrybut nazwy produktu	Ø 125 mm
zoptymalizowane dla materiału	stal
zoptymalizowane dla materiału	stal
maks. prędkość obwodowa	60 m/s

Rodzaj produktu

Tarcze kompaktowe

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
lakiery	nadaje się		
uniw.	nadaje się		
suchy	nadaje się		