

**Frezy 45° do fazowania, chwyt Weldon, Typ: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216550 10
GTIN	4045197685520
Klasa artykułu	210

**Opis****wskazówka:**

Stosować wkrętki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 3,2** z grotem nr **674252, wielk. 8IP**.

Wymiana narzędzi: PowerCard

Liczba ostrzy Z: 2

Ø D: 10,4 mm

maksymalna Ø sfazowania  $D_{maks.}$ : 32,5 mm

Długość wysięgu  $L_1$ : 42 mm

długość całkowita  $L_{ges.}$ : 100 mm

Ø chwytu  $D_s$  h6: 25 mm

**Opis techniczny**

Ø ostrzy $D_c$	10 mm
Długość wysięgu $L_1$	42 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	260986 HB725
Ø chwytu $D_s$ h6	25 mm
śruba mocująca płytki obracane	219844 (15IP; 3,0 Nm)
maksymalna Ø sfazowania $D_{maks.}$	32,5 mm
długość całkowita $L_{ges.}$	100 mm
Liczba ostrzy Z	2
Ø D	10,4 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	10 mm
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Kąt sfazowania w ruchu do przodu	90 stopni
Kąt ustawienia $\kappa$	45 stopni
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

## Aksesoria

Śruby mocujące	219844
Grot dla Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 3,0 Nm	211750 3,0